



## Sada univerzálních odjehlovačů / škrabáků (7 držáků s čepelemi) v plastovém boxu 16dílná



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	839980
GTIN	7290003237838
Třída artiklu	83G

### Popis

#### Provedení:

2-složkové rukojeti s **teleskopickou stopkou** a vyměnitelnými nástavci. Přesná škrabka s rukojetí z lehkého kovu a rychlovýměnným sklíčidlem.

#### Rozsah dodávky:

Univerzální odjehlovač se 3 čepelemi (S100, S20, S30): 1 ks č. 838420

Miniškrabka se zalomenou speciální čepelí: 1 ks č. 839675

Odjehlovač klínových drážek s 1 břitovou destičkou (2,4 – 11 mm): 1 ks č. 839705

Přesná škrabka s vyměnitelnou speciální čepelí z nástrojové oceli: 1 ks č. 836400

Odjehlovač na plech s odjehlovací čepelí (1 – 8 mm): 1 ks č. 839740

Miniškrabka s rovnou miničepelí: 1 ks č. 839670

Odjehlovač vrtaných otvorů s odjehlovací hlavou (do Ø 20 mm): 1 ks č. 839605

### Technický popis

Druh produktu	Odjehlovače
---------------	-------------

## Příslušenství

Přesný škrabák s vyměnitelnou čepelínastrojová ocel	836400
Mini škrabák s teleskopickou stopkou a mini čepelí, přímá	839670
Odjehlovač otvorů s hlavou HSS Ø 20 mm	839605
Univerzální odjehlovač, 2složková rukojeť s teleskopickou stopkou a 3 čepelimi (S100, S20, S30)	838420
Odjehlovač plechů s teleskopickou stopkou a V-čepelí vel. 8	839740
Mini škrabák s teleskopickou stopkou a speciální čepelí, zalomená	839675
Odjehlovač klínových drážek s teleskopickou stopkou a břitovou destičkou vel. 11	839705