

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	A25R SSKCR/L12
Celková délka L	200 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm
Úhel nastavení $\kappa$	75 stupeň
Délka vyložení $L_1$	75 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 1204..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 25
Upínací výška $L_2$	24 mm
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Velikost destiček	12 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500