

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 1204..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Velikost destiček	12 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Délka vyložení L_1	75 mm
ISO kód držáku	A25R SSKCR/L12
Středové přesazení L_3	17 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 25
Celková délka L	200 mm
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500