

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	19 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Velikost destiček	9 mm
Délka vyložení L_1	60 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
Úhel nastavení κ	75 stupeň
ISO kód držáku	A20Q SSKCR/L09
Celková délka L	180 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500