

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261304 25/16
GTIN	4045197945228
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č.317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SVJCR/L 2525X16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1604..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 40 mm

Celková délka L: 111,5 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 3

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
ISO kód držáku	SVJCR/L 2525X16
Podložka	259033 5
Celková délka L	111,5 mm

Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Šroub pro podložku	269013 1
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15