

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břitě. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č.317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SVJCR/L 2020X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1103..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 25 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 40 mm

Celková délka L: 99 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 1

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 1
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	99 mm

Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
ISO kód držáku	SVJCR/L 2020X11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500