

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261305 16/11
GTIN	4045197945235
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břitě. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č.317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SVJCR/L 1616X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1103..

Funkční šířka L₄: 20 mm

Délka hlavy L₁: 34 mm

Celková délka L: 81 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 1

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Velikost stopky	16 mm
Délka hlavy L ₁	34 mm
Celková délka L	81 mm

ISO kód držáku	SVJCR/L 1616X11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8