

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261305 25/16
GTIN	4045197945266
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břitě. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č.317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SVJCR/L 2525X16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1604..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 32 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 40 mm

Celková délka L: 111,5 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 3

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Velikost destiček	16 mm
Velikost stopky	25 mm
Podložka	259033 5

Celková délka L	111,5 mm
ISO kód držáku	SVJCR/L 2525X16
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Šroub pro podložku	269013 1
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15