

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261103 16/11 |
| GTIN | 4045197945273 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SVJBR/L 1616X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1103..

Funkční šířka L_4 : 20 mm

Délka hlavy L_1 : 34 mm

Celková délka L: 81 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 1

Technický popis

| | |
|--|-----------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269023 1 |
| ISO kód držáku | SVJBR/L 1616X11 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1103.. |
| Velikost destiček | 11 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Funkční šířka L ₄ | 20 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 34 mm |
| Velikost stopky | 16 mm |
| Celková délka L | 81 mm |
| Řada | Eco |
| Způsob použití | levý |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8