

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261103 20/11
GTIN	4045197945280
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SVJBR/L 2020X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1103..

Funkční šířka L_4 : 25 mm

Délka hlavy L_1 : 40 mm

Celková délka L: 99 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 1

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Délka hlavy L_1	40 mm
ISO kód držáku	SVJBR/L 2020X11

Funkční šířka L ₄	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 1
Celková délka L	99 mm
Velikost destiček	11 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8