

Garant

Kleštinový upínací trn ER typ ADB, niklovaný, SK 40 A = 70, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32



Údaje o objednávce

Artikové číslo	300515 32
GTIN	4045197945839
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. S otvorem pro čip Balluff/RFID.

GARANT –

- Klidný chod díky natvrdo přesoustruženým stopkám a jemnému vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹.
- Optimální antikorozi ochrana díky poniklovaným povrchům.
- Nejvyšší upínací síly a přesnost pomocí přesné upínací matice GARANT.

Speciální poniklování.

GARANT –

- Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Přesná upínací matice GARANT jemně vyvážená (G2,5 / 25000 min⁻¹) a potažená povlakem, čímž se zvyšuje upínací síla a snižuje opotřebení.
- Vyvrtaný průchod.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v upínacích kleštinách dle DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č.308820 – 308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901 – 309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625 – 309645 (pro č. 309615).

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 2 - 20 mm
Délka vyložení rozměr A: 70 mm
Vnější Ø D: 50 mm
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610: 32
Náhradní matice HOLEX č. 309580: 32

Technický popis

Rozsah upínání	2 - 20 mm
Vnější Ø D	50 mm
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610	32
Náhradní matice HOLEX č. 309580	32
Pro kleštiny ER	32
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Upínací Ø D ₁	2-20 mm
Upnutí	SK 40 A = 70
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 32	309680 32
--	-----------