

**Garant****Držák profilovacího nástroje metrický Ø d = 8 mm, Stopka Ø DS: 25mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	293020 25
GTIN	4045197945914
Třída artiklu	29K

## Popis

**Vhodné pro:**

CNC a konvenční stroje.

**Zvláštní příslušenství:**

Polohovací pomůcka (č. 293000) a klíč na čelní otvory (č. 293006).

Vyrážeč pro MK stopky k objednání pod č. 293008 ve velikostech MK2, MK3 a MK4.

**Upozornění:**

- **Pozor: Používejte vždy vhodný Ø trnu.**
- **Další připojení stopek na poptávku.**

## Technický popis

L	38 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Typ stopky	válcová stopka
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Ø d	8 mm

Ø D	33 mm
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

## Příslušenství

Klíč s čelním otvorem Pro Ø držáku 5 mm	293006 5
Klíč s čelním otvorem Pro Ø držáku 16 mm	293006 16
Klíč s čelním otvorem Pro Ø držáku 12 mm	293006 12
Klíč s čelním otvorem Pro Ø držáku 8 mm	293006 8