

Garant**Držák profilovacího nástroje VDI Ø d = 12 mm, Typ upínání na stopku: VDI40**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	293030 VDI40
GTIN	4045197946164
Třída artiklu	29K

Popis

Vhodné pro:

CNC stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovací pomůcka (č. 293000) a klíč na čelní otvory (č. 293006).

Upozornění:

- **Pozor: používejte vždy vhodný Ø trnu.**
- **Další připojení stopek na poptávku.**

Technický popis

L	83 mm
Ø D ₂	83 mm
Ø D ₁	58 mm
Typ stopky	VDI 40
Ø d	12 mm
Velikost upínání	VDI40

Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

Příslušenství

Klíč s čelním otvorem Pro Ø držáku 16 mm	293006 16
Klíč s čelním otvorem Pro Ø držáku 8 mm	293006 8
Klíč s čelním otvorem Pro Ø držáku 12 mm	293006 12
Klíč s čelním otvorem Pro Ø držáku 5 mm	293006 5