

**Garant**

Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický Ø d = 8 mm, TiN,  
Šestihran: 10mm

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 293040 10     |
| GTIN           | 4045197946416 |
| Třída artiklu  | 29L           |

**Popis****Provedení:**

S povlakem TiN.

**Použití:**

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

**Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

**Upozornění:**

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

**Technický popis**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| L              | 12,5 mm             |
| Rozměr klíče   | 10 mm               |
| Řezný materiál | HSS                 |
| Tolerance      | + 0,15 až + 0,18 mm |

|                |  |
|----------------|--|
| Profil         | Šestihran  |
| L <sub>1</sub> | 18 mm  |
| Ø d            | 8 mm   |
| Povlak         | TiN  |
| Druh produktu  | Drážkový nástroj a nástroj<br>pro obrázení profilu |