

**Garant**

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický Ø d = 12 mm, TiN,  
Šestihran: 6mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293043 6
GTIN	4045197946508
Třída artiklu	29L

**Popis****Provedení:**

S povlakem TiN.

**Použití:**

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

**Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

**Upozornění:**

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

**Technický popis**

Rožměr klíče	6 mm
L	10,5 mm
Řezný materiál	HSS
Tolerance	+ 0,13 až + 0,16 mm

Profil	Šestihran
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu