

**Garant**

Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický Ø d = 12 mm, TiN,  
Šestihran: 14mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293043 14
GTIN	4045197946584
Třída artiklu	29L

**Popis****Provedení:**

S povlakem TiN.

**Použití:**

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

**Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

**Upozornění:**

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

**Technický popis**

Rozměr klíče	14 mm
L	20 mm
Řezný materiál	HSS
Tolerance	+ 0,16 až + 0,19 mm

Profil	Šestihran
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu