

Garant

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický Ø d = 16 mm, TiN,
Čtyřhran: 15mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293056 15
GTIN	4045197947222
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
 - **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**
- Výroba čtyřhranných profilů > 9 mm se doporučuje pouze do snadno obrobitelných materiálů (vyšší úběr materiálu).

Technický popis

L	32 mm
Rozměr klíče	15 mm

Řezný materiál	HSS
Tolerance	+ 0,17 až + 0,2 mm
Profil	Čtyřhran
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu