

**Garant**

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický  $\varnothing d = 16$  mm, TiN, Čtyřhran: 14mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293056 14
GTIN	4045197947215
Třída artiklu	29L

**Popis****Provedení:**

S povlakem TiN.

**Použití:**

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

**Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

**Upozornění:**

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
  - **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**
- Výroba čtyřhranných profilů  $> 9$  mm se doporučuje pouze do snadno obrobitelných materiálů (vyšší úběr materiálu).

**Technický popis**

Rozměr klíče	14 mm
L	32 mm

Řezný materiál	HSS
Tolerance	+ 0,16 až + 0,19 mm
Profil	Čtyřhran
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu