

Garant

Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický Ø d = 16 mm, TiN,
Šestihran: 25mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293046 25
GTIN	4045197946829
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

L	32 mm
Rozměr klíče	25 mm
Řezný materiál	HSS
Tolerance	+ 0,24 až + 0,28 mm

Profil	Šestihran
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu