

Garant

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický Ø d = 12 mm, TiN,
Čtyřhran: 5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293053 5
GTIN	4045197947000
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
 - **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**
- Výroba čtyřhranných profilů > 9 mm se doporučuje pouze do snadno obrobitelných materiálů (vyšší úběr materiálu).

Technický popis

L	8,5 mm
Rozměr klíče	5 mm

Řezný materiál	HSS
Tolerance	+ 0,12 až + 0,15 mm
Profil	Čtyřhran
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu