

**Garant**

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický Ø d = 16 mm, TiN,  
Čtyřhran: 7mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	293056 7
GTIN	4045197947147
Třída artiklu	29L

## Popis

### Provedení:

S povlakem TiN.

### Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

### Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

### Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
  - **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**
- Výroba čtyřhranných profilů > 9 mm se doporučuje pouze do snadno obrobitelných materiálů (vyšší úběr materiálu).

## Technický popis

Rozměr klíče	7 mm
L	13 mm

Řezný materiál	HSS
Tolerance	+ 0,13 až + 0,16 mm
Profil	Čtyřhran
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu