

**Garant**

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX10mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293066 TX10
GTIN	4045197947567
Třída artiklu	29L

**Popis****Provedení:**

S povlakem TiN.

**Použití:**

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

**Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

**Upozornění:**

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

**Technický popis**

L	2 mm
Vnější průměr Torx® kymáčení	2,83 mm
Ø předvrtání	2,1 mm
Řezný materiál	HSS

Profil Torx®	TX10
Tolerance	- 0,005 až + 0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu