



Upínač s dvojitým klínem, tvarové přizpůsobení, Závit M: M8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370011 M8
GTIN	4046368801053
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
- Extra široké čelisti, pro vyfrézování kontury obrobku.

Výhoda:

- S tvarovým stykem a tím velmi spolehlivé upínání obrobků.
- Současné upnutí 2 obrobků.

Upozornění:

Pro obrábění upínače s dvojitým klínem je třeba blokovácí deska.

Technický popis

H ₁	12,7 mm
Upínací síla	8,9 kN
Závit M	M8
B ₂	9,9 mm
Maximální utahovací moment	14,5 Nm
B ₁	20,83 mm
Výška H	25,4 mm

Délka L	31,8 mm
Šířka B	50,8 mm
Druh produktu	Klínový upínač