



## Upínač s dvojitým klínem, tvarové přizpůsobení, Závit M: M6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370011 M6
GTIN	4046368800803
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
- Extra široké čelisti, pro vyfrézování kontury obrobku.

#### Výhoda:

- S tvarovým stykem a tím velmi spolehlivé upínání obrobků.
- Současné upnutí 2 obrobků.

#### Upozornění:

Pro obrábění upínače s dvojitým klínem je třeba blokovácí deska.

### Technický popis

B <sub>2</sub>	6,6 mm
B <sub>1</sub>	16,05 mm
H <sub>1</sub>	9,4 mm
Maximální utahovací moment	14,3 Nm
Upínací síla	6,68 kN
Závit M	M6
Délka L	23,9 mm

Výška H	19,1 mm
Šířka B	38,1 mm
Druh produktu	Klínový upínač