



## Upínač s dvojitým klínem, tvarové přizpůsobení, Závit M: M12



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 370011 M12    |
| GTIN           | 4046368801558 |
| Třída artiklu  | 37M           |

### Popis

#### Provedení:

- Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
- Extra široké čelisti, pro vyfrézování kontury obrobku.

#### Výhoda:

- S tvarovým stykem a tím velmi spolehlivé upínání obrobků.
- Současné upnutí 2 obrobků.

#### Upozornění:

Pro obrábění upínače s dvojitým klínem je třeba blokovácí deska.

### Technický popis

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Závit M                    | M12      |
| Upínací síla               | 15,58 kN |
| Maximální utahovací moment | 38,4 Nm  |
| B <sub>2</sub>             | 15,7 mm  |
| H <sub>1</sub>             | 19,1 mm  |
| B <sub>1</sub>             | 30,86 mm |
| Výška H                    | 38,1 mm  |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Délka L       | 47,5 mm        |
| Šířka B       | 76,2 mm        |
| Druh produktu | Klínový upínač |