

HALDER**Středicí upínací prvek s upínacími kuličkami, Typ: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	3700187
GTIN	4030618238959
Třída artiklu	37K

Popis**Výhoda:**

- **Přesné samostředění s přesností $\pm 0,025$ mm.**
- **Prostřednictvím upínacích prvků lze konstrukční díly s hrubým nebo obrobeným povrchem silově vystředit a stáhnout na opěrné body.**
- **Dlouhé dráhy nastavení při nízké konstrukční výšce.**
- **Možnost přišroubování shora nebo zdola.**

Použití:

Pro středění a upínání konstrukčních dílů s upínacím otvorem.

Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, černěné. Upínací prvky z nerezové oceli 1.4112, kalené a broušené.

$D_{\min.}$: 46,5 mm

$D_{\max.}$: 54,5 mm

d_3 f7: 30 mm

$\varnothing d_4$: M8 mm

h_2 : 18,1 mm

h_4 : 7,5 mm

Technický popis

h_4	7,5 mm
h_2	18,1 mm
$\varnothing d_4$	M8 mm
Upínací síla	6,5 kN
D_{\max}	54,5 mm
$D_{\min.}$	46,5 mm
d_3 f7	30 mm
h_5	39 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku