

HALDER**Středicí upínací prvek s upínacími kuličkami, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370018 2
GTIN	4030618238904
Třída artiklu	37K

Popis**Výhoda:**

- **Přesné samostředění s přesností $\pm 0,025$ mm.**
- **Prostřednictvím upínacích prvků lze konstrukční díly s hrubým nebo obrobeným povrchem silově vystředit a stáhnout na opěrné body.**
- **Dlouhé dráhy nastavení při nízké konstrukční výšce.**
- **Možnost přišroubování shora nebo zdola.**

Použití:

Pro středění a upínání konstrukčních dílů s upínacím otvorem.

Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, černěné. Upínací prvky z nerezové oceli 1.4112, kalené a broušené.

$D_{\min.}$: 18,5 mm

$D_{\max.}$: 22,5 mm

d_3 f7: 15 mm

$\varnothing d_4$: M5 mm

h_2 : 11,6 mm

h_4 : 7,5 mm

Technický popis

h_2	11,6 mm
$\varnothing d_4$	M5 mm
h_4	7,5 mm
D_{max}	22,5 mm
$D_{min.}$	18,5 mm
Upínací síla	4,5 kN
$d_3 f7$	15 mm
h_5	23,6 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku