

HALDER**Středicí upínací prvek s upínacími kuličkami, Typ: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370018 8
GTIN	4030618238966
Třída artiklu	37K

Popis**Výhoda:**

- **Přesné samostředění s přesností $\pm 0,025$ mm.**
- **Prostřednictvím upínacích prvků lze konstrukční díly s hrubým nebo obrobeným povrchem silově vystředit a stáhnout na opěrné body.**
- **Dlouhé dráhy nastavení při nízké konstrukční výšce.**
- **Možnost přišroubování shora nebo zdola.**

Použití:

Pro středění a upínání konstrukčních dílů s upínacím otvorem.

Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, černěné. Upínací prvky z nerezové oceli 1.4112, kalené a broušené.

$D_{\min.}$: 54,5 mm

$D_{\max.}$: 70,5 mm

d_3 f7: 45 mm

$\varnothing d_4$: M10 mm

h_2 : 23,7 mm

h_4 : 9 mm

Technický popis

h_4	9 mm
D_{max}	70,5 mm
Upínací síla	8 kN
h_2	23,7 mm
$\varnothing d_4$	M10 mm
D_{min}	54,5 mm
$d_3 f7$	45 mm
h_5	54,2 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku