

**HALDER****Středicí upínací prvek s upínacími kuličkami, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370018 3
GTIN	4030618238911
Třída artiklu	37K

**Popis****Výhoda:**

- **Přesné samostředění s přesností  $\pm 0,025$  mm.**
- **Prostřednictvím upínacích prvků lze konstrukční díly s hrubým nebo obrobeným povrchem silově vystředit a stáhnout na opěrné body.**
- **Dlouhé dráhy nastavení při nízké konstrukční výšce.**
- **Možnost přišroubování shora nebo zdola.**

**Použití:**

Pro středění a upínání konstrukčních dílů s upínacím otvorem.

**Materiál:**

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, černěné. Upínací prvky z nerezové oceli 1.4112, kalené a broušené.

$D_{\min.}$ : 22,5 mm

$D_{\max.}$ : 26,5 mm

$d_3$  f7: 20 mm

$\varnothing d_4$ : M6 mm

$h_2$ : 15,1 mm

$h_4$ : 6 mm

**Technický popis**

Upínací síla	5 kN
Ø d <sub>4</sub>	M6 mm
h <sub>2</sub>	15,1 mm
D <sub>max</sub>	26,5 mm
D <sub>min.</sub>	22,5 mm
h <sub>4</sub>	6 mm
d <sub>3</sub> f7	20 mm
h <sub>5</sub>	29,1 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku