

Garant**Pevný TK středící hrot 60°, Největší Ø / Morse kužel: 40/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323200 40/3
GTIN	4045197947680
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Vysoce precizní TK hrot. Tvarová TK konstrukce pro optimální stabilitu a bezpečnost proti zlomu, díky tomu nejsou potřebná dodatečná bezpečnostní zařízení.**
- **Úhel hrotu 60 °.**
- **Vysoká kvalita povrchu na stopce pro optimální usazení.**
- **Kompletní nástroj kalený a broušený.**
- **S tvrdokovovými hroty pro použití s vysokým opotřebením.**

Popis:

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

Použití:

K obrábění broušením vysoce přesných konstrukčních dílů.

Zvláštní příslušenství:

Odtlačovací matice č. 323230.

Upozornění:

Odtahovací matici objednávejte odděleně. Geometrické rozměry dle DIN 806 E.

Délka hlavy L: 44 mm

Vnější Ø D: 40 mm

Ø d: 25 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,001 mm

Technický popis

Délka hlavy L	44 mm
---------------	-------

Vnější Ø D	40 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,001 mm
Ø d	25 mm
Morse kužel	3
Druh produktu	Středící hrot