


Garant**Pevný TK středící hrot 60° s odtlačovacím závitem, Největší Ø / Morse kužel: 50/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323210 50/3
GTIN	4045197947833
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Vysoce precizní TK hrot. Tvarová TK konstrukce pro optimální stabilitu a bezpečnost proti zlomu, díky tomu nejsou potřebná dodatečná bezpečnostní zařízení.**
- **Úhel hrotu 60 °.**
- **Vysoká kvalita povrchu na stopce pro optimální usazení.**
- **Kompletní nástroj kalený a broušený.**
- **S tvrdokovovými hroty pro použití s vysokým opotřebením.**

Popis:

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

Použití:

K obrábění broušením vysoce přesných konstrukčních dílů.

Zvláštní příslušenství:

Odtlačovací matice č. 323230.

Upozornění:

Odtahovací matici objednávejte odděleně. Geometrické rozměry dle DIN 806 E.

Délka hlavy L: 57 mm

Vnější Ø D: 50 mm

Ø d: 35 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,001 mm

Závit M: M27×1,5

Technický popis

Vnější Ø D	50 mm
Ø d	35 mm
Závit M	M27×1,5
Délka hlavy L	57 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,001 mm
Morse kužel	3
Druh produktu	Středicí hrot