

HALDER**Upínací čelist s dvojitým klínem rovná, Závit M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370024 M16
GTIN	4030618237754
Třída artiklu	37K

Popis**Použití:**

Otáčením upínacího šroubu se obě upínací čelisti pohybují směrem ven a tlačí obrobky proti pevnému dorazu.

Díky dvojitému klínu je navíc dosaženo vertikální upínací síly.

Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, lesklé. Upínací čelisti z nástrojové oceli, kalené, černěné a broušené.

Upozornění:

Montáž do závitů nebo s maticí pro T-drážky. Možnost horizontálního nebo vertikálního vícenásobného upnutí.

Délka: 58 - 66 mm

Výška H: 34 mm

B₁: 56 mm

Maximální utahovací moment: 210 Nm

Upínací síla: 80 kN

Technický popis

Maximální utahovací moment	210 Nm
----------------------------	--------

Závit M	M16
Délka	58 - 66 mm
Upínací síla	80 kN
B ₁	56 mm
Výška H	34 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku