



Upínka Pitbull tupá, Závit M: M2,5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370030 M2,5
GTIN	4046368563104
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- **Upínací dílec včetně šroubu s vnitřním 6hranem DIN912s O-kroužkem odolným vůči oleji.**
- **Bezpečné, precizní upínání.**
- **Malá konstrukční velikost a díky tomu menší výška upínání.**

Tupé hrany pro obecné práce.

Použití:

Ideální pro vícenásobné upínání.

Technický popis

Šířka svorky	9,5 mm
Materiál	ocel
H	6,6 mm
Upínací síla	2,8 kN
B _{H9}	9,5 mm
H ₁	3,6 mm

Dráha svorky	0,15 mm
B ₁	3,8 mm
Maximální utahovací moment	1,8 Nm
Závit M	M2,5
Výška H ₂	1,9 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku