

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	15,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
ISO kód držáku	A12K SV95CR/L07
Středové přesazení $L_3$	9 mm
Celková délka $L$	125 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Délka hlavy $L_1$	28 mm
Šířka hrdla $L_4$	9 mm
Užitná hloubka $T$	6 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200