

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	7,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Celková délka L	80 mm
Délka hlavy L_1	15 mm
Středové přesazení L_3	5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Velikost destiček	5 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	9,2 mm
ISO kód držáku	A08F SV95CR/L05
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200