

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	36 mm
Šířka hrdla L ₄	12,9 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	19,5 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Velikost destiček	7 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
ISO kód držáku	A16M SV95CR/L07
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200