

KÄRCHER**Průmyslový vysavač, Označení výrobce: IVR-L40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Třída artiklu	07D

Popis**Provedení:**

Průmyslový vysavač, vhodný pro vysávání a oddělování **chladicích médií, mazacích emulzí, vody nebo oleje s pevnými látkami (např. kovovými třískami).**

- **Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti.**
- **Maximální flexibilita použití a dlouhá životnost se síťovým kabelem odolným proti oleji.**
- **Vysávání probíhá prostřednictvím o 360° otočné hadicové přípojky na sací hlavě.**

1 motorový průmyslový vysavač 1,2 kW, nádoba 40 litrů.

Rozsah dodávky:

Se sklopným podvozkem a vypouštěcí hadicí s ukazatelem stavu náplně. **Bez příslušenství.**

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078524, 078529 a 078533.

Upozornění:

Provedení s nádobou z ušlechtilé oceli 100 litrů najdete pod č. 078522 vel. IVR-L100DP v našem e-shopu.

Technický popis

Délka	711 mm
Objemový proud vzduchu	59 l/s

Objem nádoby	40 l
Pracovní hluk	71 dB(A)
Šířka	523 mm
Označení výrobce	IVR-L 40/12-1
Třída prašnosti – vysavač	L
Třída prašnosti – vysavač	L
Jmenovitý rozměr přípojky	DN50 mm
Příkon	1200 W
Délka kabelu	6 m
Výška	960 mm
Hmotnost	36 kg
Vakuum	230 mbar
Počet turbín	1
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Sada na vysávání třísek a tekutin Jmenovitý rozměr přípojky DN40	078529 DN40
Koš na třísky pro průmyslový vysavač Objem 20 l	078524 20
Redukční adaptér Jmenovitý rozměr přípojky DN40	078533 DN40