

KÄRCHER**Vysokotlaký čistič bez topení, Označení výrobce: HD615MPLUS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Třída artiklu	07C

Popis**Provedení:**

Mobilní vysokotlaký čistič s motorem na střídavý proud. Přístroj s **tlakovým rozvodem**, protizkrutovým systémem, pod tlakem otáčivou uloženou vysokotlakou hadicí a otáčivou tryskou INOX. Robustní 3-pístové axiální čerpadlo s mosaznou válcovou hlavou. Přívod vody z mosazi. Maximální teplota přítoku vody 60 °C.

Vysokotlaká pistole **EASY!Force** využívá reaktivní síly vysokotlakého proudu, a tím uživateli redukuje přídržnou sílu. Přináší zcela nový komfort práce bez pocitu únavy. Vylepšený celokeramický ventil. Integrovaný spojovací systém EASY!Lock. Umožňuje rychlé a jednoduché připojení příslušenství (např. trysky, ocelové trubky) pomocí jednotných přípojek.

· **3pístové axiální čerpadlo s kaleným pístem z nerezové oceli.**

Rozsah dodávky:

Včetně vysokotlaké hadice Premium 10 m, pistole EASY!Force s vložkou Softgrip, trysky INOX 840 mm, trysky a kalové frézy.

Technický popis

Hmotnost	30 kg
Dopravované množství	560 l/h

Síťová pojistka	16 A
Označení výrobce	HD 6/15 M Plus *EU
Příkon	3100 W
Provozní tlak	150 bar
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysokotlaký čistič