

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	5 mm
Celková délka L	80 mm
Velikost destiček	5 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	9,2 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Šířka hrdla $L_4$	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
ISO kód držáku	A08F SV95CR/L05
Upínací výška $L_2$	7,5 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Délka hlavy $L_1$	15 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200