

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Upínací výška L_2	9 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12,5 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Délka hlavy L_1	22 mm
ISO kód držáku	A10H SV95CR/L07
Šířka hrdla L_4	6,8 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200