

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Velikost stopky	12 mm
ISO kód držáku	SVLCR/L 1212F07
Celková délka L	80 mm
Délka hlavy L ₁	18 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200