

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261307 12/07
GTIN	4045197948366
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	18 mm
ISO kód držáku	SVLCR/L 1212F07
Velikost destiček	7 mm
Velikost stopky	12 mm
Celková délka L	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Funkční šířka L <sub>4</sub>	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200