

**Garant****CNMM 120416, Řezný materiál: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250455 HB7010-1
GTIN	4045197948397
Třída artiklu	21G

**Popis**

CNMM 120416 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SR

Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 10 mmPosuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 375 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	1,6 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 375 m/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	2 - 10 mm
Řezný materiál	TK

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SR
Typ	HB7010-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení