

**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	10 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	SVVCN 1010M07
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	15 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	5 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200