

Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 12/07mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
ISO kód držáku	SVVCN 1212M07
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	18 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	6 mm
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Velikost stopky	12 mm
Velikost destiček	7 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200