

Garant**CNMM 160624, Řezný materiál: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 160624 HB7010-1 Typ: HB7010-1
Lamač třísek: SR
Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SR
Typ	HB7010-1
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	2,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 160624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení