

Garant**CNMM 120416, Řezný materiál: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 120416 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SR
Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Rohový rádius	1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SR
Typ	HB7035-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení