

Garant**CNMM 120416, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 120416 HB7020 Typ: HB7020
Lamač třísek: SR
Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SR

Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7020
Hloubka řezu a _p	2 - 10 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení