

Garant**SCMT 120404, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 120404 HB7020 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7020

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Typ	HB7020
Řezný materiál	TK

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení