

Garant**SCMT 120408, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 120408 HB7010-1 Rohový rádius: 0,8 mm
Typ: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Typ	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,8 mm

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení